


仅手持 LIBZ 能测

500 uA 电流 (X-300)

H Hydrogen	
0.05 Li Lithium	0.11 Be Beryllium
1.04 Na Sodium	1.25 Mg Magnesium
3.31 K Potassium	3.69 Ca Calcium
13.4 Rb Rubidium	14.17 Sr Strontium
30.97 Cs Cesium	32.19 Ba Barium
86.1 Fr Francium	88.47 Ra Radium



X-300
 X-200



Z-300
 Z-200 C+

0.18 B Boron	0.28 C Carbon	0.39 N Nitrogen	0.52 O Oxygen	0.68 F Fluorine	0.85 Ne Neon
1.49 Al Aluminum	1.56 Si Silicon	1.74 P Phosphorus	1.84 S Sulphur	2.01 Cl Chlorine	2.21 Ar Argon
3.31 K Potassium	3.59 Ca Calcium	4.09 Sc Scandium	4.46 Ti Titanium	4.93 V Vanadium	5.43 Cr Chromium
5.9 Mn Manganese	6.49 Fe Iron	7.06 Co Cobalt	7.65 Ni Nickel	8.26 Cu Copper	8.91 Zn Zinc
9.25 Ga Gallium	10.26 Ge Germanium	10.54 As Arsenic	11.73 Se Selenium	12.5 Br Bromine	12.65 Kr Krypton
13.4 Rb Rubidium	14.17 Sr Strontium	14.96 Y Yttrium	16.74 Zr Zirconium	17.67 Nb Niobium	19.61 Mo Molybdenum
20.22 Tc Technetium	21.66 Ru Ruthenium	22.72 Rh Rhodium	23.82 Pd Palladium	24.94 Ag Silver	26.1 Cd Cadmium
27.28 In Indium	28.49 Sn Tin	29.73 Sb Antimony	31 Te Tellurium	32.29 I Iodine	33.62 Xe Xenon
55.79 Hf Hafnium	63.23 Ta Tantalum	65.22 W Tungsten	67.24 Re Rhenium	71.41 Os Osmium	73.56 Ir Iridium
77.11 Pt Platinum	79.9 Au Gold	80.25 Hg Mercury	82.58 Tl Thallium	84.94 Pb Lead	87.34 Bi Bismuth
81.52 Po Polonium	89.8 At Astatine	92.3 Rn Radon			

33.44 La Lanthanum	37.8 Ce Cerium	40.75 Pr Praseodymium	42.27 Nd Neodymium	43.83 Pm Promethium	45.41 Sm Samarium	47.04 Eu Europium	48.7 Gd Gadolinium	50.38 Tb Terbium	52.12 Dy Dysprosium	53.88 Ho Holmium	55.68 Er Erbium	57.52 Tm Thulium	59.37 Yb Ytterbium	61.28 Lu Lutetium
90.88 Ac Actinium	102.85 Th Thorium	105.61 Pa Protactinium	108.43 U Uranium	111.3 Np Neptunium	114.18 Pu Plutonium	117.15 Am Americium	120.16 Cm Curium	123.24 Bk Berkelium	126.36 Cf Californium	129.54 Es Einsteinium	132.78 Fm Fermium	136.08 Md Mendelevium	139.8 No Nobelium	143.2 Lr Lawrencium



Z-200

Li Be

全方位合金分析仪. 分析速度快, 无辐射, 能识别Li。



Z-200 C+

C Si

世界上第一款手持测 C 分析仪. 能测低合金钢和不锈钢中低至0.008%的C. 能自动计算CE (碳当量值) .



Z-300

H B O N F

libs市场测试光谱范围范围最宽的仪器. 能够测试元素周期表上的所有元素。能测矿石及其它非金属材料。



X-300

Mg Al Si P S

世界上分析速度最快的XRF仪器. 500 uA 二光束为Mg、Al、Si、P和S元素提供了最好, 最快的分析性能。低至 0.25% Mg 2 秒就能测出, 以识别 6061, 6063 和 1100等铝合金. 低合金钢中低至0.05% 的Si, 0.005% 的P 和 S在4秒就能测出.



X-200

Mg to Pu

Au 靶射线管

Cr Hg Pb Br Cd REE
4 ppm 2 ppm 1 ppm 2 ppm 2 ppm 7-120 ppm

Rh 靶射线管

Mg Al Si S P

中端市场最好的选择. 极快的分析性能 (7 secs), 极优的 LODs值.



X-50

Ti to Pu

合金应用

S to Pu

矿石应用

SciAps XRF, 您最实惠的选择. 高计数率 (45K cps), 高精度和低LODs值。